

МАШИНКА ВРАЩЕНИЯ

Технический паспорт
и инструкция по эксплуатации



ООО «Завод промышленной механизации»
г. Минск – 2021 г.

Основные технические характеристики

№	Параметр	Значение
1.	Обозначение	ЛМESH.MB-500
2.	Нагрузка, кг	500
4.	Длина, мм	155,5
5.	Диаметр корпуса, мм	39
6.	Масса, кг	1,0

Правила хранения и транспортировки

Изделие хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°C.

В помещении не должно быть пыли, а также паров и газов, вызывающих коррозию. Изделие можно транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При перевозке изделие должно находиться в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Указания по эксплуатации

1. Изделие предназначено для снятия воздействия вращающего момента на трос и элементы крепления подвесной системы при динамичном вращении. Обеспечивает свободное вращение для любого подвесного снаряда.

2. Изделие предназначено для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности до 98% при 25°C.

3. Изделие устанавливается между конечным такелажным элементом троса и подвесным снарядом (приспособлением) при помощи коушей, чекей или карабинов с соответствующей грузоподъемностью.

4. В изделии для обеспечения свободного вращения установлены следующие подшипники: упорный подшипник открытого типа, а также радиальный подшипник закрытого типа с уплотнениями. Для смазки упорного подшипника применяется ЛИТОЛ 24. При правильной эксплуатации изделия повторная смазка требуется не ранее чем через 2 года. Для повторной смазки необходимо обратиться в квалифицированную мастерскую (производитель с частичной разборкой изделия).

4. Во избежание самопроизвольного раскручивания все резьбовые соединения изделия законтрены стопорными винтами или зашплинтованы! Требуется ежедневный визуальный контроль за состоянием стопорных винтов и шплинтов!

5. При обнаружении закусывания или заклинивания вращающихся частей следует снять изделие с эксплуатации и обратиться в квалифицированные мастерские (при повторной сборке произвести визуальный и измерительный контроль деталей с резьбовыми соединениями, при необходимости заменить дефектованные детали, установить новые шплинты).

6. Техническое освидетельствование и испытание изделия следует проводить согласно методике испытания, указанной в техническом паспорте на цирковой аппарат.

7. Запрещается нагружать изделие усилием более 500 кг.

Свидетельство о приемке

Машинка вращения ЛМESH.MB-500 проверена предприятием-изготовителем, и признана годной к эксплуатации.


Гарантийный срок – 12 месяцев со дня отгрузки.

Дата выпуска **Декабрь** 2021 г.

Ответственный за приемку: _____ Кудрявец А.И.

М.П.

Чертеж и габаритные размеры изделия





ООО «ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕХАНИЗАЦИИ»

Адрес:
ул. Я.Мавра, д. 47 корп. 1
г. Минск, 220015, Беларусь

р/с BY51BLBB30120691751207001001
в ЦБУ №537 г. Минск
ОАО «Белинвестбанк»
код BLBBBY2X

УНП 691751207

Тел/Факс: +375 (17) 360-59-59
Тел: +375 (29) 614-44-45
(Viber, WhatsApp, FaceTime)

Email: info@lik.by
www.stage.lik.by